



FWB33D

Univers, 3 reda, prazan, 108 modula

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|----------------------|--------|
| Visina | 500 mm |
| Širina | 800 mm |
| Dubina | 165 mm |
| Debljina bočnog zida | 1 mm |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44 |
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa II |
| Vrsta zaključavanja | Ručica u 3 tačke |
| Otpornost na udarce IK | IK09 |

Oprema

| | |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 3 |
| Broj otvora ploče | 6 |

Instalacija, montaža

| | |
|---|--------------|
| Montiranje na | Nadgradna/NŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |

Materijali

| | |
|-----------|--------------------|
| Boja | Čista bijela |
| RAL kod | 9010 |
| Obrada | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo |

Oprema

| | |
|-------------|---|
| Broj redova | 3 |
|-------------|---|

Poklopac, vrata

| | |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara | 2 |
| Broj brava | 0 |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |

Električna struja

| | |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|

Ilustracije / crteži

