



FWB32S

**univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x550x160**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

**Pojemność**

Liczba modułów	72
----------------	----

**Funkcje**

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

**Wymiary**

Wysokość	500 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	165 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	24

**Pokrywa, drzwi**

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	8
------------------------	---

**Łączność**

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak