



30763502

**Vypínač řazení 6, komplet., IP 55, Berker W.1, pol. bílá, mat**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Spínací proud 10 A

**Instalace, montáž**

Montáž Montáž na omítku

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Identifikace**

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 1

**Rozměry**

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 10 A

**Texty**

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Způsob zapojení Přepínač

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano