

IMPULSRELÄ 1SL 220V-UTGÅÖENDE OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Stand-by förbrukning	6 mA
Acceptabel märkdriftström vid AC1	16 A

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Antal anslutningar	1

Spänning

Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	110 - 110 V
Märkdriftspänning Ue	250 - 250 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20 W
Absorberad startström	25 VA

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	83 mm