




75141150



IP20

GI-sen.1-v.komf.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Ström

Strömförbrukning	12,50 mA
------------------	----------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	12,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16 mm
Höjd	152 mm
Bredd	81 mm
Djup	23 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalusifunktioner blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan
Utförande	För vertikal montage
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja