



47506086

**Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Duroplast
Povrch	Lakované

**Rozměry**

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	31 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Konektivita**

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

**Příslušenství**

Popisové pole	Ano
---------------	-----

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

---

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

---

**Vhodné pro**

Q.x

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano