




FWU32K1



FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 3x12M + MULTIMEDIA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Γυψοσανίδα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	6
Αριθμός σειρών	3
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	72
-------------------	----

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
--------------------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	553 mm
Πλάτος	603 mm
Βάθος	125 mm
Ενσωματωμένο ύψος	502 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	560 mm
Ενσωματωμένο βάθος	112 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Πλαστικό
--------------------------	----------

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι