



EG203E



Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Fonctions

Réserve de marche en années 5 y
 Avec synchronisation réseau Non
 Avec synchronisation quartz Oui
 Nombre de canaux de fonctions 2

Equipement

Précision de marche par jour 1,50 s
 Avec programme d'impulsion Oui
 Nombre de canaux 2

Raccordement

Type de contacts 2x inverseurs

Réglages

Programme journalier Non
 Programme hebdomadaire Oui
 Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm²
 Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis
 Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

Dimensions

Hauteur 85 mm
 Largeur 35 mm
 Profondeur 64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

Capacité

Nombre de modules 2