



EG203E



IP20



Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 2 W 16 A Comfort

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

Funcities

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	2

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	1,50 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	2

Aansluiting

Soort contact	2x wissel
---------------	-----------

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 16 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------