



EG203E



Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

| | |
|---|--------|
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 2300 W |
|---|--------|

Fonctions

| | |
|-------------------------------|-----|
| Réserve de marche années | 5 y |
| Avec synchronisation réseau | Non |
| Avec synchronisation quartz | Oui |
| Nombre de canaux de fonctions | 2 |

Equipement

| | |
|--------------------------------|--------|
| Précision de marche par jour | 1.50 s |
| Avec un programme à impulsions | Oui |
| Nombre de canaux | 2 |

Raccordement

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de contact | 2x inverseurs |
|-----------------|---------------|

Réglages

| | |
|------------------------|-----|
| Programme journalier | Non |
| Programme hebdomadaire | Oui |
| Programme annuel | Non |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Raccordement

| | |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm ² |

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Fonction | Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage |

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 64 mm |

Principaux attributs électriques

| | |
|--|-------|
| Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation | 1 min |
|--|-------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|