



EG203E



IP20



## Programador digital 2 canais 7d Evolução

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 2300 W

#### Funções

Reserva de marcha em anos 5 anos  
Com sincronização de rede Não  
Com sincronização de quartzo Sim  
Número de canais em operação 2

#### Equipamento

Precisão diária 1,50 s  
Com programa de impulsos Sim  
Número de canais 2

#### Conexão

Tipo de contactos 2x comutadores

#### Modo de configuração

Programa diário Não  
Programa semanal Sim  
Programa anual Não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 16 mm<sup>2</sup>  
Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso  
Função Keylock por meio de bloqueio com chave

#### Dimensões

Altura 85 mm  
Largura 35 mm  
Profundidade 64 mm

#### Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados 1 min

#### Capacidade

Número de módulos 2