



EG203E



## Digitalt veckour 2 kanals med programnyckel

### Tekniska egenskaper

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

#### Funktioner

Strömreserv i år	5 y
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja
Antal funktionskanaler	2

#### Utrustning

Nogrannhet per dag	1,50 s
Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	2

#### Anslutning

Anslutningstyp	2x växlande
----------------	-------------

#### Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Knappås i bemärkelsen av en blockerings nyckel

#### Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	35 mm
Djup	64 mm

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--------------------------------------------	-------