



75141160



IP20

**GI-sen.1-v.komf.knf.p-vit.R.1 OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Ström**

Strömförbrukning 12,50 mA

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup 12,90 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 16 mm

Höjd 152 mm

Bredd 81 mm

Djup 23 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 2

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Glas

Ytbehandling Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Ja

**Text**

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner  
blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor  
Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet  
Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa  
kommunikationsobjekt

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja