



75141155



IP20

Glassen.1-v.komf.knf.svart.R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Ström

Strömförbrukning 12,50 mA

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 12,90 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 16 mm

Höjd 152 mm

Bredd 81 mm

Djup 23 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 2

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Glas

Ytbehandling Blank

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skärm

Med display Nej

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor
Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet
Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja