




10123046

Okvir 2-struki, B.3, aluminij zlatna/polarna bijela mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Zlatna
RAL kod	1004
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	90,70 mm
Širina	152,10 mm
Dubina	9,50 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da