



FL73SP

Väggskåp univers IP65 polyester, 252 moduler UV beständigt

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1150 mm
Bredd	850 mm
Djup	300 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	3-punktsreglage 4-sidig, 8 mm
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	0

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Lackad
Material	Glasfiberförstärkt polyester

Utrustning

Antal rader	7
-------------	---

Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----