



14967004

Tecla 5 ind. y portaeet. K.x acero

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Materiales

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento Lacado

Dimensiones

Altura	55 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	22,80 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con abrazadera
-----------------	------------------------

Equipo

Ventana de control / salida de luz	Sí
------------------------------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	Sí
---------------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
Resistencia al impacto IK	IK05
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP44 en combinación con juego de juntas

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Fijación de conectores
Etiqueta	Con portaeetiqueta
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Pulsador	También para aplicaciones KNX: pulsador, de 1 elemento y pulsador de grupo, de 1 elemento
Pulsador/interruptor basculante	Para pulsador basculante Para commutador/commutador cruzado

Características técnicas

Berker K.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí