



14967004

**Bilanciere con lente e grande portaetichetta K.5 acciaio inox opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Acciaio inox  
 Codice RAL 9022  
 finitura superficiale Opaco  
 Materiale Acciaio inox  
Materiale termoplastico  
 Trattamento Non trattato  
Verniciato

**Serie**

Altezza 55 mm  
 Larghezza 70 mm  
 Profondità 22,80 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44  
 Resistenza agli urti IK IK05  
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Testo**

Stampa Senza stampa  
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
 Etichettatura Con campo di scrittura  
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo  
singolo  
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

K.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
 Conformità REACH – SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì