



14967004

**Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ Κ.5 ΙΝΟΧ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

**Υλικά**

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι  
Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο  
Βερνίκι

**Διαστάσεις**

Ύψος 55 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 22,80 mm

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

**Εξοπλισμός**

Πλακίδια φωτεινά Ναι

**Παρεκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

**Κείμενο**

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Επιγραφή Με πεδίο επιγραφής

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, μονό, και ομαδικό  
μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για μπουτόν  
Για απενεργοποίηση/αλλαγή/ενδιάμεσο διακόπτη

**Κατάλληλο για**

K.x

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι