



14967004

Клавіша 1X з лінзами і великим полем д/надпису, сталевий лак, K.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Нержавіюча сталь Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

Розміри

Висота	55 mm
Ширина	70 mm
Глибина	22,80 mm

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Так

Акcesуари

Має поле для маркування Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Ударостійкість IK	IK05
Використовується в більш високому класі IP	IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З'єднання хомутом
Маркування	З полем для надпису
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Кнопка/однотактовий вимикач	Також для застосувань KNX: кнопковий, 1-груповий і груповий кнопковий, 1-груповий
Клавішний вимикач/натискна клавіша	Для тумблерів Для перемикача/проміжного перемикача

Сумісний із

K.x

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так