



14967003

K.1/K.5 - tecla c/visor p.-eti, alumín

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	70 mm
Profundidade	22,80 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Etiqueta	Com porta-etiqueta
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor de escada

Adequado para

Berker K.x	
------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim