



14967003

Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	70 mm
Dubina	22,80 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Da
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Označavanje	Sa poljem za označavanje
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tastere Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

Berker K.x	
------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da