



50463515

Вставка кнопки, сіра, 10AX/250B W.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм	10 A
----------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Клавішний перемикач
----------------------------------	---------------------

Матеріали

Colour	Сірий
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	43 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----