



HWX712H

Mando motor 48V DC para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	4,20 A
----------------------------	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento U_i	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	6000 V
Tensión circuito de mando en DC	48 - 48 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Funciones

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí