



HWX712H

**Mando motor 48V DC para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	4,20 A
----------------------------	--------

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en CC	48 - 48 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Funciones**

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí