



HWX712H

Motordon för automatisk fjäderspänning 48V DC HW2/4 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	4,20 A
-----------	--------

Spänning

Matarspänning	DC
Nominell isolationsspänning U_i	450 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V
Styrspänning DC	48 - 48 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Funktioner

Med automatisk återställningsfunktion	Nej
---------------------------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja