



LFS601504VERZ

Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x150mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

Matières

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

LFS 60x150	
------------	--

Illustrations | dessins

