



FWK95011009010

Goulotte anti-feu E60/E30 50x110mm L=0,75m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30 E60
-----------------------------	------------

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	200 mm
Longueur	750 mm
Hauteur intérieure	49 mm
Largeur intérieur	104 mm
Section intérieure	5096 - 5096 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Laqué

Equipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

