




DAS2453000ELN

**DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, geëloxeerd**

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Diepte                   | 132 mm                      |
| Breedte                  | 132 mm                      |
| Installatiehoogte        | 3,0 - 3,3 m                 |
| Aanpassing van de hoogte | 300 mm                      |
| Binnendoorsnede          | 4300 - 4300 mm <sup>2</sup> |
| Vorm van de zuil         | Rechthoekig                 |
| Dekselbreedte            | 45 mm                       |

##### Deksel, deur

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 2 |
|----------------|---|

##### Uitrusting

|              |     |
|--------------|-----|
| Verstelbaar  | Ja  |
| Is draagbaar | Nee |

##### Kabel

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Positie kabelinvoer | Boven |
|---------------------|-------|

##### Installatie, montage

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Plafondmontage mogelijk    | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |

##### Materiaal

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Materiaal              | Aluminium    |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd |
| Kleur                  | Aluminium    |

##### Configuratie

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Aantal zijden voor installatie | Dubbelzijdig |
|--------------------------------|--------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

#### Afbeeldingen | tekeningen

