




DAS2453000ELN

DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

Hloubka	132 mm
Šířka	132 mm
Instalační výška	3,0 - 3,3 m
Nastavení výšky	300 mm
Vnitřní průřez vodiče	4300 - 4300 mm ²
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	45 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
----------------------------	---

Vybavení

Nastavitelný	Ano
Je přenosný	Ne

Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ano
Vhodné pro montáž na zem	Ano

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Hliník

Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Dvoustranný
---------------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

