




DAS2453000ELN

**DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Hloubka               | 132 mm                      |
| Šířka                 | 132 mm                      |
| Instalační výška      | 3,0 - 3,3 m                 |
| Nastavení výšky       | 300 mm                      |
| Vnitřní průřez vodiče | 4300 - 4300 mm <sup>2</sup> |
| Tvar sloupku          | Obdélníkový                 |
| Šířka víka            | 45 mm                       |

**Kryt, dveře**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet namontovatelných vík | 2 |
|----------------------------|---|

**Vybavení**

|              |     |
|--------------|-----|
| Nastavitelný | Ano |
| Je přenosný  | Ne  |

**Kabel**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Umístění kabelového vstupu | Nahoře |
|----------------------------|--------|

**Instalace, montáž**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Možnost montáže na strop | Ano |
| Vhodné pro montáž na zem | Ano |

**Materiál**

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiál | Hliník    |
| Povrch   | Eloxovaný |
| Barva    | Hliník    |

**Konfigurace**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Počet stran pro instalaci | Dvoustranný |
|---------------------------|-------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

