



ERL418SDC

Relä, 2NO+2NC 16 A AC-7a och med en spolspänning på 12V DC.

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	2NC+2NO
----------------	---------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	4000 V
Nominell isolationsspänning Ui	440 V
Märkdriftspänning Ue	400 - 400 V
Styrspänning AC	0 - 0 V
Styrspänning DC	12 - 12 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Användning

Driftskategori	AC-7a/AC-7b
----------------	-------------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,80 W
Absorberad startström	2,80 VA

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	35,75 mm
Djup	60 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal NC-kontakter	2
Med brytare för manuell omkoppling	Ja

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm
-----------------------------	----------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----