



VU48NE

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	4
-----------	---

Broj redova	4
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Ne
-------------------	----

Kapacitet

Broj modula	48
-------------	----

Broj klemna za polumodule po šini	96
-----------------------------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	755,50 mm
--------	-----------

Širina	348 mm
--------	--------

Dubina	98 mm
--------	-------

Ugrađena visina	740 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	314,50 mm
-----------------	-----------

Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	89 mm
-----------------	-------

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

RAL kod	9010
---------	------

Boja	Čista bijela
------	--------------

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----