



EC051

Energimätare 1-fas 32A pulsu OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	32 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Direktanslutning
----------------	------------------

Dimensioner

Bredd	17,50 mm
-------	----------

Utrustning

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Mått

Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60 Hz

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	1
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
Typ av tariff	Enkeltariff

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-10 - 45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Ström

Energiförbrukning VA	6,70 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	6,70 W

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström	32 A
-----------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------