



EC050

**Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 32 A, 1 modulový**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Typ pólu	1P+N
----------	------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Konektivita**

Typ připojení	Přímé připojení
---------------	-----------------

**Vybavení**

Typ pulzního generátoru	Optický
-------------------------	---------

**Přenos**

Vhodné pro	Nákup
------------	-------

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

**Měření**

Měřicí systém	Přímé měření
---------------	--------------

Druh měřicího přístroje	Elektronicky
-------------------------	--------------

Měřicí rozsah frekvence	50 - 60 Hz
-------------------------	------------

**Napájení 230 V, záložní baterie 10 let**

Počet fází pro napájení	1
-------------------------	---

**Funkce**

Třída přesnosti	B
-----------------	---

Typ tarifu	Jednotarifní
------------	--------------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

**Výkon**

Příkon VA	6,70 VA
-----------	---------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,70 W
--	--------

**Elektrický proud**

Maximální proud měřicího obvodu	32 A
---------------------------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----