




HCD400H

Роз'єднувач h400-h630, In=400A, 3п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	400 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 240 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 240 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції Ui	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8000 V

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	20,80 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	62,40 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	263000 W

Умови використання

Робоча температура	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes