



VU48AT

volta Rozdzielnica podtynkowa, 4-rzędowa, 48 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

##### Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy  $\Delta T=20K$  27 W

##### Sprzęt

Liczba szyn 4

Liczba rzędów 4

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

##### Pojemność

Liczba modułów 48

Liczba zacisków półmodułów na szynę 96

##### Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

##### Wymiary

Wysokość 755,50 mm

Szerokość 348 mm

Głębokość 98 mm

Wysokość wbudowania 740 mm

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

##### Wymiary

Szerokość wbudowania 314,50 mm

##### Pokrywa, drzwi

Liczba zamków 0

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 89 mm

Liczba jednostek szerokości 12

##### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

##### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

##### Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

---

**Materiały**

---

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
--	-----

---

**Sprzęt**

---

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
-------------------	-------------------

---

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
------------------------------------	------

---

Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
----------------	----------------------------------

---

Badanie rozżarzonym drutem	650 °C
----------------------------	--------

---

**Zrównoważony rozwój**

---

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

---