



VS312PF3

Verdeler IP40 36 mod. opbouw deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	3
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	0
---------------------------	---

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	282 mm
Diepte	99 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Type slot	Klik op slot Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C