



286110

## Otočný stmívač 420 W (R, L, C)

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

#### Rozměry

Osa průměru	4 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50 mm

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

#### Texty

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými přichytkami
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Vstup rozšiřující jednotky	Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač

#### Vybavení

Vstup dílčí stanice	Ano
---------------------	-----

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano