



75141034



IP20

Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 12,50 mА

Розміри

Вбудована глибина 20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу 23 mm
Висота 160 mm
Ширина 86 mm
Глибина 37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування 2

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour Алюміній
Код RAL 9006
Матеріал Алюміній
Скло
Обробка поверхні Глянцевий

Екран

З дисплеєм Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів
Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні
Режим встановлення Для вертикального монтажу
Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури
Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера
Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Sustainability

REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так