



75141034



IP20

Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Потужність

Поточне споживання	12,50 mA
--------------------	----------

Розміри

Вбудована глибина	20 mm
-------------------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	23 mm
---	-------

Висота	160 mm
--------	--------

Ширина	86 mm
--------	-------

Глибина	37,70 mm
---------	----------

Обладнання

Кількість точок керування	2
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9006
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----