



VZ100

### PORTE DE RECHANGE POUR VE412

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 523 mm |
| Largeur    | 280 mm |
| Profondeur | 17 mm  |

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |

##### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Gris pierre |
| Matière               | Plastique   |
| Traitement de surface | Non traité  |

##### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Gauche |
|----------------------|--------|

##### Sécurité

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection    | Classe II |
| Indice de protection IP | IP65      |
| Type de verrouillage    | Loquet    |

##### Equipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre rangées            | 4 |

##### Connectivité

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Oui |
|-----------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |