



HW1W310DS

**Interrupteur Ouvert HW1 1000A 3P Débrochable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1000 A
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3	55 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3	55 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui