



VS218TP

golf sup. porta transp. 2 filas 36M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 2

Número de filas 2

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Capacidade

Número de módulos 36

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 377 mm

Largura 390 mm

Profundidade 99 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

Dimensões

Número de unidades de largura 18

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Sim

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta Não

Segurança

Classe de proteção Classe de isolamento II

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP40

Recebe fechadura Fechadura em opção
Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente 650 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim