



VS312TD1

### Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., transparentní dvířka

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

##### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 3   |
| Počet řad v rozvaděči    | 3   |
| Počet polí v šířce       | 1   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

##### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 36 |
|--------------|----|

##### Funkce

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 500 mm |
| Šířka   | 282 mm |
| Hloubka | 99 mm  |

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků           | 0 |

##### Rozměry

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 12 |
|----------------------|----|

##### Kryt, dveře

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dveře/kryt průhledné | Ano |
|----------------------|-----|

##### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL  | 9010        |
| Barva    | Bílá        |

##### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

##### Materiál

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

##### Bezpečnost

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Třída izolace          | Třída izolací                    |
| Mechanická odolnost IK | IK07                             |
| Stupeň krytí IP        | IP40                             |
| Typ uzamčení           | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámků |
| Test žhavicím drátem   | 650 °C                           |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|