



47413515



Розетка з з/к, поле д/надпису, IP55, сіра, 16A/250В W.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	63 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
Висота стрічки P-touch для поля маркування	12 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
Поперечний розріз дроту	1,0 - 2,5 mm ²

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування	Так
-------------------------	-----

Кришка, дверцята

Тип кришки	Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
------------	---

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Повний корпус
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Маркування	З полем для надпису
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так