



SL2005549011

Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Boja	Grafitna crna
RAL kod	9011

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x55

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

