



14257104

Bilanciere con serigrafia "0" Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Acciaio inox
Codice RAL 9022
finitura superficiale Opaco
Materiale Metallo
Acciaio inox

Serie

Altezza 55 mm
Larghezza 71 mm
Profondità 25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
Resistenza agli urti IK IK05
Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Con stampa "0"
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si
Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si