



14257104

**Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Materiaal**

Kleur RVS  
RAL-code 9022  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Metaal  
RVS

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm  
Breedte 71 mm  
Diepte 25 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44  
Slagvastheid IK IK05  
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Teksten**

Opdruk Met opdruk "0"  
Montagewijze Klembevestiging  
Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor meerpelige wipschakelaar

**Geschikt voor**

K.x

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja