



14257104

K.1/K.5 - tecla simples c/ "0", inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Aço inoxidável
Código RAL 9022
Acabamento Mate
Material Metal
Aço inoxidável

Dimensões

Altura 55 mm
Largura 71 mm
Profundidade 25 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP44
Resistência ao impactos IK IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Texto

Impressão Com gravação "0"
Modo de instalação Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHS Sim